

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Cuprins	250152 HB7120-1
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	03:25:00 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2906 09T308