



LED-es zseblámpa akkuval kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló** plusz **turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Jellemző:

Tartalom 4 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Világítási időtartam 2. fokozat	2,5 óra
Cserélhető akkumulátor	igen
Fej Ø	26 mm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Égő	LED-es lámpa
Boost fényáram	450 lm
Akkumulátor kapacitás	0,9 Ah
IP védettségi osztály	IP 54
A tartalmazott akkumulátorok száma	4
Világítási idő	1 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	118 - 130 mm
CRI érték	>80
Fényáram 2 fokozat	100 lm
Turbó világítási idő	30 s
Fényáram	300 lm
Súly	70 g
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es zseblámpa akkuval Típus 130	081362 130
Tartalék akkumulátor 14500	081365 14500