

Garant

Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek, pasują do przyłączy regałów o głębokości: 400mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990370 400
GTIN	4045197517746
Klasa artykułu	91I

Opis**Wykonanie:**

3 pręty poprzeczne do zawieszenia na ramie ze słupków/wsporniku narożnym. Ocynkowana półka narożna nakładana jest na pręty poprzeczne.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - **tylko** szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

strona czołowa półki (wymiar A)	777 mm
Grubość	38 mm
pasują do przyłączy regałów o głębokości	400 mm
głębokość półki (wymiar B)	900 mm
szerokość półki	975 mm
głębokość półki	975 mm
Zakres zastosowania	Regały półkowe

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
materiał	ocynkowane
Rodzaj produktu	Półki