Garant GRIDLINE

Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm

Données de commande

N° commande	942721 2000
GTIN	4062406072650
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.
L'armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.
Armoire non garnie en 40×28G. Tiroirs correspondants: 36×24G (à commander séparément).
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.
Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	1000 mm
Profondeur en G	28

ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	centre
Poids	119 kg
Largeur en G	40
Profondeur	700 mm
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Armoire grande capacité

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/942721-2000