



Blaas- en vloeistofpistool, instelbaar Wateraansluiting



Bestelgegevens

Bestelnummer	080253
GTIN	7391390268860
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

blaas- en vloeistofpistool met jet-mondstuk, **instelbare straal** (punt tot vlak) **regelbare doorstroming** (lucht: 200 – 1200 l/min, vloeistof: 7 – 46 l/min).

Inclusief stalen vloeistofnippel.

Opmerking:

de CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europaal) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Geschikte snelsluitingskoppeling voor wateraansluiting onder nr. 080149 gr. 1/2.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	200 - 1200 l/min
Doorstroomwaarde vloeistof	7 - 46 l/min
Doorstroomwaarde lucht	200 - 1200 l/min
Producttype	Pistool

