

Garant**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit PSC cu amortizarea vibrațiilor, PSC-50, Ø coadă / lungime activă L1: 20/130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265063 20/130
GTIN	4069515026659
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Versiune coadă Ø 50 mm și Ø 60 mm în versiunea dreaptă. Versiune stânga disponibilă a cerere.

Adaptat pentru:

Capuri de strunjit GARANT Master Mute codurile 265100 – 265377.

Notă:

Lungimea de lucru este extinsă cu lungimea L a capului de strunjit respectiv. Utilizare **numai cu răcire internă** (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descriere tehnică

Ø cozii	20 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 1
Lungime activă dimensiune A	165 mm
Lungime utilă L ₁	130 mm
Serie	Master Mute
Număr caneluri de răcire	3
Suport	PSC-50
Oscilație	Amortizat

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară