



### Paquete económico de cepillo circular de alambre de acero 0,50 mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

##### Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 571203.

##### Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

#### Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	178 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	38 mm
Número de trenzados	38

## Hoja de datos

Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Ø de la perforación d <sub>1</sub>	22 mm
Contenido	5
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5712-178X22>