

Garant**Pacchetto speciale 5x punta forante in metallo duro SDS-plus****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6029 6X160
GTIN	4069515045391
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Testa foratrice a sezione quadra. **Geometria 4x90°** con **speciali taglienti della stessa altezza** e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro.

Protezione rinforzata radiale che previene l'agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata. Inserto robusto in metallo duro **monoblocco** con 4 taglienti, fissato come elemento intero nella carota. Pericolo di rottura notevolmente inferiore.

Vantaggi:

- **Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Il design 4x4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l'usura e le perdite per attrito.**

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

Fornitura:

5x punta forante in metallo duro SDS-Plus n. art. 789040 dim. 6X160.

Descrizione tecnica

Ø	6 mm
Lunghezza operativa	100 mm
Lunghezza complessiva	160 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra
USP1	5× punta forante in metallo duro SDS-plus

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6029 6X160