

Garant**VNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2973 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251802 HB7120-1
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2.5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2973 160404