

**Réglet de précision en acier inoxydable, graduation laser, Longueur: 3000mm****Données de commande**

N° commande	461400 3000
GTIN	2050001951441
Classe d'article	46R

Description**Exécution:**

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface et aux graduations précises.

Graduation gravée en profondeur au rayon laser. **Graduation de haute précision.** Surface. Particulièrement robustes et résistants à l'usure. **Testé individuellement et marqué du n° d'identification.**

Description technique

Erreur admissible	0,3 mm
Section, épaisseur	1 mm
Section, largeur	30 mm
Longueur	3000 mm
Etalonnage	F10
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/461400-3000>