

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT130, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3956 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Inhoud	250092 HBT130
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	TiCN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min

Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3956 120404