

Garant**Vyfukovací pistole AIR, Typ: AIR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Kvalitní vyfukovací pistole na stlačený vzduch s velmi dobrou ergonomií, povrchem odolným vůči poškrábání a rozpouštědlům, pro univerzální použití. Snadné používání **výměnných trysek**. Otočná hlavice s rychlouzávěrem se odjistí, drží v různých pozicích na zacvaknutí.

Rozsah dodávky:

Vyfukovací pistole včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce ocel, se 7dílnou sadou trysek č. 080124 vel. AIR.

Upozornění:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080260 vel. H1 a č. 955750.
Jednotlivé trysky najdete pod č. 080126.

Technický popis

Maximální provozní tlak	15 bar
Hodnota průtoku 6 barů	330 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 1	080126 1
---	----------

Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 2	080126 2
Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 3	080126 3
Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 4	080126 4
Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 5	080126 5
Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 6	080126 6
Náhradní tryskapro vyfukovací pistoli AIR Typ 7	080126 7
Držák na vzduchovou pistoli GARANT easyFix Typ 1	955750 1