

Garant

Stopka vyvrtavacej tyče GARANT Master Mute HSK-T tlmiace kmitanie, HSK-T 63, Ø stopky / úžitková dĺžka L1: 16/64



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265060 16/64
GTIN	4069515026284
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).

Vhodné pre:

Vymeniteľné rezacie hlavy GARANT Master Mute č. 265100 – 265377.

Upozornenie:

Úžitková dĺžka sa predlžuje o dĺžku L zodpovedajúcej vymeniteľnej rezacej hlavy. Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Ø stopky	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Séria	Master Mute
počet chladiacich kanálov	3
upínač	HSK-T 63
Kmitanie	tlmené
Norma upínača	ISO 26623-1
Norma upínača	ISO 12164-3

Technický list

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče