



Vorteilspack Winkelschleifer



Bestelldaten

Bestellnummer	GG7132 W850-125
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. **Handlicher Kompaktwinkelschleifer** für leichte Arbeiten.

- **Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.**
- **Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.**
- **Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.**
- **Verdrehsichere Schutzhülle.**

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhülle, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel. 2x Winkelschleifer Nr. 077132 Gr. W850-125.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	18 kg
Leistungsaufnahme	850 W
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperre	ja
Kabellänge	25 m

Datenblatt

Herstellerbezeichnung	W 850-125
Besonderheit	Wiederanlaufschutz
Anschlussgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	11500 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG7132-W850-125>