



### 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 6mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	630929 6
GTIN	4062406230678
Artikelklasse	61A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

##### Norm:

**DIN 3124**

##### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

##### Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

#### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	6 mm
Ø abtriebsseitig	9,3 mm

## Datenblatt

Länge	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz