Garant

Barra alesatrice per troncatura, destro, ∅ codolo DS / larghezza gola w: 12/1,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273792 12/1,5
GTIN	4069515057332
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
In acciaio per utensili ad alta resistenza (> 1300 N/mm^2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

$t_{max.}$ Lavorazione interna	4,5 mm
∅ Codolo D_s	12 mm
Sporgenza totale L_1 portainserti arretrati	30 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Vite	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Spostamento centrale L_3	11 mm

D_{min2}	17,5 mm
D_{min1}	16 mm
L_4	10,5 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 273792 12/1,5