

**Pack promotionnel Fluforet plat (sans collerette) long - Uni, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG0757 M4
GTIN	4069515043038
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluforet plat (sans collerette), **comme 080757**.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Puissance d'entraînement recommandée	0,8 kW
Ø queue	6 mm
Ø perçage	3,7 mm
Vitesse de rotation recommandée	2700 min ⁻¹

Fiche technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 4 mm
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0757 M4