Garant

# Attacco HMI cilindrico, corto, codolo cilindrico, Per ⌀ testina D: 10mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 210561 10 |
| GTIN | 4045197558077 |
| Classe articolo | 21Z |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
**Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm** mediante combinazione di forma piana e conica.
Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). **Tolleranza = h6.**
**Nota:**
**Profondità di fresatura max.** = $L_1$ + l; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Per ⌀ testina D | 10 mm |
| ⌀ Codolo $D_S$ h6 | 12 mm |
| Lunghezza utile $L_1$ | 46 mm |

| | |
|---|---|
| ∅ Esterno $d_1$ | 9,8 mm |
| Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm |
| Lunghezza complessiva L | 95 mm |
| Serie | TopCut |
| Adattatore | codolo cilindrico |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |