

**CCMT vendeskærsplade, middel bearbejdning 50 stk., HBT020, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3935 120404
GTIN	4067263095361
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Indhold	260219 HBT020
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal stk.	50
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3935 120404