

Garant GRIDLINE

Naar achteren geplaatste werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte werkbankpoot: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927042 800
GTIN	4062406107864
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Naar achteren geplaatste onderstellen mogen niet worden omgebouwd tot verrijdbare onderstellen.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	800 - 950 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Diepte	475 mm

Breedte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Naar achteren geplaatste werkbankpoot Hoogte werkbankpoot 800 mm	927040 800
Handmatige hoogteverstelling Hoogteverstelling 150 mm	927080 150
Nivellering voor handmatige hoogteverstelling Type M10	927091 M10