Garant

Lama di troncatura Eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273564 19/2
GTIN	4069515112260
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori (ad es. EWS).
Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.
Uso:
Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.
Per:
Supporto n. art. 274093 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).
Ricambi:
Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.
Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.
Attenzione:
La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2; 2,2 mm
Lunghezza complessiva L	86 mm

Altezza tagliente h_5	19 mm
Per ∅ pezzo max.	40 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 273564 19/2