



## Lampada tascabile a LED con batteria (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1362 130    |
| GTIN            | 4067263138020 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

#### Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

#### Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

## Descrizione tecnica

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Autonomia Livello 2                 | 2,5 h                    |
| Batteria intercambiabile            | sì                       |
| Ø Testa                             | 26 mm                    |
| Alimentazione                       | Alimentazione a batteria |
| Tensione batteria                   | 3,7 V                    |
| Lampadine                           | Lampada LED              |
| Corrente di illuminazione Boost     | 450 lm                   |
| Capacità batteria                   | 0,9 Ah                   |
| Grado di protezione IP              | IP 54                    |
| Numero di batterie contenute        | 4                        |
| Durata                              | 1 h                      |
| Funzione torcia                     | Focalizzazione           |
| Lunghezza complessiva               | 118 - 130 mm             |
| Valore CRI                          | >80                      |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm                   |
| Durata illuminazione Boost          | 30 s                     |
| Corrente di illuminazione           | 300 lm                   |
| Peso                                | 70 g                     |
| Tipo di batteria                    | Ioni di litio            |
| Tipo di prodotto                    | Lampada tascabile        |

## Accessori

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Lampada tascabile a LED con batteria Modello 130 | 081362 130   |
| Accumulatore di ricambio 14500                   | 081365 14500 |