

Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 1, Typ: 41**Bestelldaten**

Bestellnummer	483800 41
GTIN	2050001046703
Artikelklasse	48A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm Ø sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis Ø0,99mm, darüber 70 mm. Von Ø 0,1 mm bis Ø 2,49 mm beidseitig mit Fase, ab Ø 2,5 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 1: Stift-Ø $\pm 0,001$ mm.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Technische Beschreibung

Nennmaßbereich	1 - 5 mm
Steigung	0,1 mm
Anzahl Prüfstifte	41
Norm	DIN 2269

Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/483800-41>