



Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HBT020, Dimensiuni: 120412



Date comandă

Numărul de comandă	GG3903 120412
GTIN	4067263092544
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Cuprins	250198 HBT020
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	P

Fișă de date

Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3903 120412