



Ugodni paket, kotni brusilnik



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG7132 W850-125
GTIN	
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Skrajno mejo določite vi – ne stroj.

Z napravami z močjo od 850 do 1900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. **Priročen kompakten kotni brusilnik** za lažje opravljanje dela.

- **Zmogljiv motor z dobro preobremenitveno zmogljivostjo.**
- **Zaščita pred ponovnim zagonom po izpadu električne energije.**
- **Robusten, univerzalen in varčen: močan kotni brusilnik za vsako uporabo.**
- **Zaščitni pokrov, odporen proti zvijanju.**

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama. 2 x kotni brusilnik št. 077132 vel. W850-125.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	18 kg
Poraba moči	850 W
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Dolžina kabla	25 m

Podatkovni list

Oznaka proizvajalca	W 850-125
Posebnosti	Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
Priključni navoj	M14
Število vrtljajev v prostem teku	11500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilnik

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG7132-W850-125>