

Garant**TCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 16T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3540 16T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p \min}$	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	260958 HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3540 16T308