



Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A10X STFCR/L09
Inserto adatto	TC.. 0902..
Angolo di regolazione κ	90 grado
Sporgenza totale L_1	88 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	13 mm
\varnothing Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Lunghezza complessiva L	161 mm
Serie	Master Mute
Spostamento centrale L_3	6,8 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 39
Filettatura di raccordo	M9x0,5

Scheda tecnica

Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-10/09>