

**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru finisare CCMT 30 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2617 060204
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Cuprins	260084 HBT130
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2617 060204