



**DNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,
Velikost: 150604**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3965 150604
GTIN	4067263094388
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vsebina	250783 HBT130
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Podatkovni list

Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3965 150604