

**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	630950 13
GTIN	4018754000388
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	13 mm
Lungime	23 mm
Ø pe partea de antrenare	17,8 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

