



Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttal a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

Az 566940 sz.-nak felel meg.

Kivitel reklámszöveg:

Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa kivehető központosító maggal **(mint az 566940; 566950).**

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Finiseléshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

Tartalma:

20 tárcsa / kiszerezés.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-tól.

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1

Műszaki leírás

Kivitel	A coarse
Festék	barna
Finomsági fokozat	durva
Tárcsa Ø	115 mm
Szemcseméret	100
Tartalom	20
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Száraz

alkalmas

Tartozék

Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa Szemcseméret 100

566940 100