

Garant

Vorteilspack 3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6060 1/4
GTIN	4069515051736
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigtes Einsätzen.

Lieferumfang:

3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Nr. 632025 1/4.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
-------------------	----------

Datenblatt

Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	115 mm
Zähnezahl	36
Arbeitswinkel	10 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche
USP1	3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6060 1/4