

**Fordelspakning friktionsbor, fladt (uden krave) Uni, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0753 M3
GTIN	4069515042802
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave), **som nr. 080753.**

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

**Anvendelse:**

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

**Passer til:**

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Materialetykkelse	0,7 - 2,5 mm
Kerne hul-Ø	2,7 mm
Skaft-Ø	6 mm

Anbefalet dreveffekt	0,7 kW
Indhold	5" stk.
Produkttype	Friktionsbor

### **Egnede produkter**

No Shop URL available for: GG0753 M3