

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7010-2, Velikost: 120416****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2416 120416
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Obsah	250328 HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Rohový radius	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2416 120416