

Garant**DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 11T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3516 11T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Vsebina	260361 HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	50

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3516 11T308