

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2803 120408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Obsah	260066 HB7035-2
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2803 120408