



Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 160404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3976 160404
GTIN	4067263094777
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	251564 HBT130
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	30
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,

Technický list

Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3976 160404