

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 09T302**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3824 09T302
GTIN	4067263098249
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Obsah	260761 HB7310
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm

Technický list

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3824 09T302