BROCKHAUS][HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front», Largeur mors: 140mm

Données de commande

N° commande	967350 140
GTIN	2050002047655
Classe d'article	93Q

Description

Exécution:
Entièrement en acier forgé – incassables.
Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple entièrement galvanisée avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables. Avec blocage par clé de la tête à aléser.
Livraison:
Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.
Coloris:
Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Poids	16 kg
Profondeur de serrage	80 mm
Capacité de serrage	200 mm
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Mors de serrage pour tubes avec ∅ ext.	27 - 70 mm
Largeur mors	140 mm
Série	Heuer Front
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/967350-140