

**Garant**

**Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 50, Ø stopky/užitečná délka L1: 50/270mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265063 50/270 |
| GTIN           | 4069515026758 |
| Třída artiklu  | 29E           |

## Popis

### Provedení:

**S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).**

Verze se stopkou Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravém provedení. Levá verze k dodání na poptávku.

### Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100–265377.

### Upozornění:

Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

## Technický popis

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Délka vyložení rozměr A     | 305 mm      |
| Ø stopky                    | 50 mm       |
| Sada montážních šroubů      | 269026 3    |
| Užitná délka L <sub>1</sub> | 270 mm      |
| Série                       | Master Mute |
| Počet chladicích kanálů     | 1           |
| Upnutí                      | PSC 50      |
| Kmitání                     | tlumené     |

## Technický list

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Norma pro upínání | ISO 26623-1                     |
| Norma pro upínání | ISO 12164-3                     |
| Vnitřní chlazení  | ano                             |
| Druh produktu     | Základní korpus vyvrtávací tyče |