

**Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego Woda, Ø 9,5 ×13,5 mm, Typ: 14S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080073 14S
GTIN	7391390327505
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Bezpieczny zwijacz węża z przewodnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania.

Zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego** o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z **zakresem obrotu 180°**. Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.

zwijacz węża do wody, nadający się do środowiska wilgotnego i mokrego, bardzo przydatny do spłukiwania, stanowisk do napełniania cieczą i obszarów spłukiwania. Wąż PU w kolorze zielonym dla łatwiejszego rozróżnienia.

wskazówka:

Złączka wody zob. nr 080149, rozm. 1/2.

Opis techniczny

kolor węża	zielone
długość węża	14 m
maks. ciśnienie robocze	9 bar
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Karta danych

kolor obudowy	niebieski
materiał węża	poliuretan
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
Ø wewnętrzna węża	9,5 mm
przyłącze wyjścia	3/8 cal
Ø zewnętrzna węża	13,5 mm
przyłącze wejścia	3/8 cal
wysokość obudowy	409 mm
szerokość obudowy	490 mm
głębokość obudowy	190 mm
przeznaczone do	Ciecze
Atrybut nazwy produktu	Ø 9,5 ×13,5 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze węży

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/080073-14S>