



Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622201 4
GTIN	4045197949820
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

wersja długa wg **DIN 3125**.

Opis techniczny

długość grotu	125 mm
długość całkowita	212 mm
rozwartość klucza	4 mm
Ø po stronie napędu	6,9 mm
długość L	32 mm
Norma	DIN 3125
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Karta danych

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe