

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht PSC trillingsdempend, PSC 50,
Schacht-Ø / nuttige lengte L1: 25/180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265063 25/180
GTIN	4069515026673
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar). Schachtuitvoering Ø 50 mm en Ø 60 mm in rechtse uitvoering. Linkse uitvoering op aanvraag leverbaar.

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnijkoppen nr. 265100 – 265377.

Opmerking:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnijkop. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	215 mm
Schacht-Ø	25 mm
Montageschroevenset	269026 4
Nuttige lengte L ₁	180 mm
Serie	Master Mute
Aantal koelkanalen	3
Opname	PSC 50
Trilling	gedempt

Gegevensblad

Opnamenorm	ISO 26623-1
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel