

Garant**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 110404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2429 110404
GTIN	4067263092827
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 mm/min
Obsah	250752 HB7020-2

Technický list

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2429 110404