

Garant

**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,
Velikost: 110204**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3548 110204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260982 HB7140-2
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3548 110204