

Garant**Plăcuță amovibilă DCMT finisare 50 buc., HB7035-2, Dimensiuni: 070202****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Aplicația principală	P
Cuprins	260351 HB7035-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2818 070202