



Vorteilspack LED Taschenlampe mit Akku



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Merkmal:

Inhalt 4 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschleufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Lichtstrom Boost	700 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Lampe
Leuchtdauer	1,5 h
Kopf-Ø	28 mm
Akkuspannung	3,7 V
IP-Schutzart	IP 54
Gewicht	95 g
Gesamtlänge	144 - 154 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	400 lm
Leuchtdauer Boost	30 s
Anzahl enthaltener Akkus	4
Lichtstrom Stufe 2	140 lm
Taschenlampenfunktion	Fokus
CRI Wert	>80
Akkukapazität	1,6 Ah
Akku austauschbar	ja
Leuchtdauer Stufe 2	5 h
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED Taschenlampe mit Akku Typ 150	081363 150
Ersatzakku 16650	081365 16650