

Kantoorstelling basisstelling, Diepte 300 mm, Hoogte / legbord breedte: 2000/1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

T-profiel-framefronten en legborden.

Verstevinging door steunkruis. Aanslaglijsten voorkomen het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen aanslaglijst.

Maximale belastbaarheid: 85 kg per legbord.

Stellingdiepte 300 mm: voor maximaal 96 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Kniklengte: max. 600 mm

Opmerking:

- Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 4:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.
- Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Diepte	300 mm
Hoogte	2000 mm
Aantal legborden	6
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 300 mm
Producttype	Ordnerstelling

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/990590-2000/1000>