



Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 60mm



Données de commande

N° commande	644500 60
GTIN	4018754008902
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:**DIN 3124-S****Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Longueur	80 mm
Ouverture	60 mm
Ø côté réception	78 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

Fiche technique