

**PU-Gewebeschlauch, blau, Länge 25 m, Schlauch Innen-Ø (Nennweite): 11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080221 11
GTIN	7391390094667
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich –15 °C bis 60 °C.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchlänge	25 m
Material	PU-Gewebeschlauch
Schlauch Innen-Ø (Nennweite)	11 mm
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau
Produktnamensattribut	Länge 25 m
Produktart	Schlauch

Zubehör

Sicherheitskupplung Stream-Line Schlauchanschluss Innen-
Ø (Nennweite) 11 mm

080297 11